

# 今までの手洗いでは危険です。

## LくりんJr(オート)からの新しい4つの提案

- 提案① ノロウイルスも確実に除菌できますか?(アルコールは効果がありません)
- 提案② 手洗いは回数。石鹼は体に優しい物を(薬品・アルコールは手荒れの原因)
- 提案③ 今の手洗いは、誰にでも使いやすく、管理しやすいものですか?
- 提案④ 今の手洗いは、未永く使っていけるものですか?(オゾンとは水と空気だけ)

### LくりんJr(オート)

### ノータッチセンサー式手洗い専用機

オートセンサー  
ON/OFFスイッチ



オートセンサー

メンテナンスタイマー

オゾン水吐出  
確認ランプ

オゾン水吐出口

大好評!薬品を使わずに優れた殺菌洗浄力。自動停止機能搭載。

※15~60秒調節可能の自動停止機能

今、一番支持されている手洗い機。

薬品を使わずに優れた洗浄力を持ち、自動停止機能(オートストップセンサー)を搭載することで、場所や人を選ぶことなく、どこでも誰にでも使用いただく事が可能です。



手洗い前




オゾン水で手洗い

検査:日本食品分析センター

※細菌数の検定は、気泡水使用前及び使用後を比較し、日研生物医学研究所製「パーム・スタンプ・チェックL」(一般細菌寒天培地)を使用した。

### 大阪大学微生物研究所共同研究

ノロウイルスを15秒で90%。30秒で99%以上を不活性化。



オゾン水によるウイルス不活性化試験  
(分析機関:財団法人日本食品分析センター)

### Lくりんの除菌能力



平成16年、17年  
経営革新計画承認製品第1048-205号  
(ベンチャーフェアJAPAN2005出展製品)

※急性経口毒性試験 第298040113-001  
※眼刺激性試験 第298040113-002  
※皮膚一次刺激性試験 第298040113-002  
(分析機関:財団法人日本食品分析センター)



## ノロウイルスも確実に除菌

大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌などの食品毒原因菌に対する効果を発揮します。



## 手荒れの心配一切なし

オゾンの原料は水と酸素、一切の薬品をしません。(オゾンは食品添加物です。)



## ノータッチセンサー採用

15~60秒調節可能の自動停止機能搭載。非接触手洗いが可能です。



## 0.15円/ℓはNo.1のコストパフォーマンス

1回の手洗い30秒にてわずか0.45円。(電気代17.5円/1kw 水道代100円/m<sup>3</sup>として)




# オゾン水での手洗いは、簡単・低コスト・手荒れなし!

## オゾン水活用マニュアル

**ノロウイルスも  
確実に除去!**

- ① LくりんJr オートの自動停止機能を15秒に設定する。(初回のみ)
- ② センサーに手をかざして、オゾン水で15秒間手を洗淨する。
- ③ ハンドソープ(石鹼)で洗淨する。(※石鹼は、洗淨力よりも手肌に優しい物をお選び下さい。)
- ④ オゾン水で15秒間手を洗い流す。
- ⑤ ペーパータオル(ジェットタオル)で拭き取る。

石鹼による洗淨は、トイレや外からの入室の際のみ! 作業場内での移動等による洗淨はオゾン水でOK!



**エル Lくりん** 安定した濃度と豊富な水量を安価に。ただひとつの生成器です。




### LくりんJr (オート)

ノータッチセンサー式手洗い専用機

主な仕様

オゾン水量	6.0ℓ/min
オゾン水濃度	0.6~1.0mg/ℓ
寸法	W255×D155×H306 (W320×D155×H306)
重量	6kg・(8kg)



### LくりんDX

オゾン水・オゾンガス併用機

●UV式オゾン水濃度計内蔵 ●HACCP対応機  
オゾン水30ℓ/分+オゾンガスの100m<sup>3</sup> 脱臭・除菌



### Lくりん

ユニバーサル・オゾン水機

どんなところでも。  
小さくても大容量のオゾン水  
16.5ℓ/分

**使用例**



学校



病院



スーパー



公共のトイレ